

csatlakozó tömb

VABM-B10-20S-G14-10-P3

Cikkszám: 576473

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	22 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	10
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	922 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet