

# Csatlakozó tömb VABM-B10-20S-N14-7-P3

Cikkszám: 576482

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	22 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	7
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	681 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	1/4 NPT
3. pneumatikus csatlakozás	1/4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó léccsapanyag	Kovácsolt alumínium ötvözet