


Véglap VMPAC-EPL-MP-SD25

Cikkszám: 576557

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Üzemi nyomás | -0.9 bar...8 bar |
| Vezérlőnyomás | 3 bar...8 bar |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -5 °C...50 °C |
| Terméksúly | 246 g |
| 3. pneumatikus csatlakozás | G3/8 |
| 5. pneumatikus csatlakozó | G3/8 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | Megerősített PA |