


# Kétkezes vezérlőtömb ZSB-1/8-B

Cikkszám: 576656

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	4 mm
Működtetés módja	pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Biztonsági funkció	Kétkezes kezelés
Teljesítményszint (PL)	Kétkezes kezelés / 1. kategória, c teljesítményszint
Üzemi nyomás	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Normál névleges átfolyás	50 l/min
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU gépekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság gépekre vonatkozó előírásai szerint
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Tanúsítványt kiállító szerv	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	420 g
Rögzítés módja	választhatóan: átmenő furattal belső menettel
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált