


csapágybak

LBN-8/10

Cikkszám: 6057

FESTO

ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU hengerek lengő felfogásához.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8/10
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	20 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Acél Horganyzott
Material mounting pin	Acél Horganyzott
Material lock	Rugóacél, ónozott