


# Villásfej SG-M10X1,25

Cikkszám: 6144

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M10x1,25
Megfelel a szabványnak	DIN 71752 ISO 8140
Menetes csatlakozás	M10x1,25 belső menet
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	103 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csap alapanyaga	Acél horganyzott
Villa alapanyaga	Acél horganyzott
Anyacsavar alapanyaga	Acél horganyzott