


# elosztó tömb FR-8-1/2

Cikkszám: 6411

FESTO

sűrített levegő elosztásához.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	18.6 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	35 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Gyártmány súlya	1,000 g
Kimenetek száma	8
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet: G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény