


villásfej SGA-M12

Cikkszám: 6523

FESTO

külső menettel, lengő henger felfogáshoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M12
Sugárirányú eltérés +/-	5 mm
Szög kiegyenlítés +/-	120 deg
Beépítési helyzet	tetszőleges
Menetes csatlakozás	Külső menet M12
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	222 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting pin	Acél, ónozott
Material rod eye	Acél Horganyzott
Material lock	Rugóacél, ónozott