



VAGY tag OS-1/4-B

Cikkszám: 6682

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	VAGY funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Felfogási mód	átmenő furattal
Normál névleges átáramlás	1,170 l/min
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Material housing	Alumínium ötvözet
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Névleges méret	6.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	110 g
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR