



# gyorsleürítő szelep SEU-1/4

Cikkszám: 6753

FESTO

hangtompítóval.

A lefúvás zajszintjét 6 bar nyomás mellett a légkörbe áramoltatva, 1m távolságban mérjük.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Gyors lefúvás
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Felfogási mód	becsavarható
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	1,100 l/min
Standard flow rate exhaust 0.6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	2,300 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	960 l/min
Üzemi nyomás	0.5 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 75 °C
Material housing	Horgany présöntvény
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Névleges méret	7 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-20 ... 75 °C
Hangnyomás szint	95 dB(A)
Gyártmány súlya	120 g
Material seals	NBR