



előlapra szerelhető szelep

SV-3-M5

Cikkszám: 6817

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk. Vákuumcsatlakozás 1 (P).



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	kézi
Normál névleges átáramlás	65 l/min
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Ülékes szelep visszaállító rugóval
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	2 mm
Tömítési elv	lág
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	nem visszafordítható
Overlap	Positive overlap
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Működtető erő	12 N
Gyártmány súlya	40 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Material seals	NBR
Material housing	Műanyag Sárgaréz