



# nyomókaros szelep

## H-4/3-M5

Cikkszám: 7334

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	4/3 lefűvott
Működtetés fajtája	kézi
Normál névleges átáramlás	125 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	4 mm
Tömítési elv	lágú
Vezérlési fajta	elővezérelt
Áramlási irány	nem visszafordítható
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Pneumatikus csatlakozás 3	nem közösített