


többszörös csatlakozó

KDVF-8

Cikkszám: 7563

FESTO

Az NÁ 2,3 és 4 műanyag csövek többszörös csőcsatlakozásához.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Névleges méret | 4 mm |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 16 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 36 g |
| Csatlakozók max.száma | 8 |
| Pneumatikus csatlakozás | PK-2 PK-3 PK-4 |
| Szín | szürke |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |