

# Kör keresztmetszetű henger DGS-25- -PPV-A

Cikkszám: 7848

Kifutó termék

FESTO

[mindkét oldalon beállítható véghelyzet-csillapítással.](#)

[Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Minta ábrázolás

## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	25 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	1 ... 12 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	16 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	247 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	295 N
Pneumatikus csatlakozás	G1/8