



nyomáskapcsoló

SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Cikkszám: 8000210

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU gépek irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mért érték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Vékony fémréteg nyomás érzékelő
Operating pressure MPa	-0.1 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-1 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
Kapcsoló kimenet	2xPNP
Kapcsolási funkció	Küszöbérték fix hiszterézissel
Kapcsoló elem funkció	Antivalens
Bekapcsolási pont	0.25 bar
Bekapcsolási pont maximum	0.4 bar
Kikapcsolási pont minimum	0.05 bar
Max. kimenő áram, DC	500 mA
Rövidzár védett	igen
Üzemi feszültségtartomány DC	19.2 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	4 sarkú M12x1 Csatlakozó EN 60947-5-2 szerint kerek alakú
Felfogási mód	becsavarható
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Gyártmány súlya	50 g
Material housing	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes
Material electrical connection	PBT
Beállítási lehetőségek	fixen beállítva
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L