



Függőleges tápellátó lap VABF-S2-2-P1A14-G12

Cikkszám: 8000549

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Szélesség | 54 mm |
| Szabvány alapján | ISO 5599-2 |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Pneumatikus többszintű kiépítés | Alternatív nyomásellátás 1-es és 14-es számára |
| Üzemi nyomás | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| 1. bemeneti nyomás | 0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi |
| Normál névleges átfolyás | 2800 l/min |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Védettség | IP65 NEMA 4 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 °C...50 °C |
| Terméksúly | 605 g |
| Többszintű kiépítés telepítési módja | sorolható alaplapon egyedi csatlakozólapon |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | Alumínium présöntvény |