

# hajtás


## EMGC-40-P-G5-SEC-67

Cikkszám: 8000596

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	40 mm
Motor karima mérete	67 mm
Elfordítási játék	0.5 deg
Hajtómű típus	Bolygókeres hajtómű
Hajtómű áttétel	5:1
Max. bemenő fordulatszám	6,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	6.5 Nm
Tehetlenségi nyomaték, hajtómű	0.04 kgcm <sup>2</sup>
Max. kimenő nyomaték	13 Nm
Max. hatásfok	94 %
Csavaró merevség	0.85 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	450 g
Interfész kód: Motor Out	40G
Interfész kód, motor In	67A
Anyag megjegyzés	RoHS konform