

# hajtás


## EMGC-40-P-G16-SEC-67

Cikkszám: 8000599

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	40 mm
Motor karima mérete	67 mm
Elfordítási játék	0.67 deg
Hajtómű típus	Bolygókeres hajtómű
Hajtómű áttétel	16:1
Max. bemenő fordulatszám	6,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	14 Nm
Tehetlenségi nyomaték, hajtómű	0.04 kgcm <sup>2</sup>
Max. kimenő nyomaték	17.5 Nm
Max. hatásfok	92 %
Csavaró merevség	0.85 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	550 g
Interfész kód: Motor Out	40G
Interfész kód, motor In	67A
Anyag megjegyzés	RoHS konform