



függőleges tápegység lap

VABF-S4-1-P1A14-N14

Cikkszám: 8000690

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 26 mm |
| A következő szabványon alapul: | ISO 15407-2 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Pneumatikus többszintű kiépítés | Alternatív tápellátás 1 és 14 számára |
| Operating pressure MPa | 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 10 bar |
| Normál névleges átáramlás | 900 l/min |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU kisfeszültségű irányelv szerint |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Védettség | IP65 NEMA 4 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 191 g |
| Felfogás fajtája: többszintű kiépítés | láncoló lapra egyedi csatlakozólapra |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 1/4 NPT |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Alumínium présöntvény |