

vezérlő vezeték NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Cikkszám: 8001373

FESTO

A motorvezérlőhöz kell csatlakoztatni, a másik vég különálló huzalsodratokból áll.



Adatlap

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakozás	25 sarkú Egyenes dugó / nyitott vég Sub-D / -
Kábelhossz	3.2 m
Kábel átmérő	7 mm
Kábelszerkezet	árnyékolt
Védettség	IP40 szerelt állapotban
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
A kábelköpeny színe	szürke
Ház színe	szürke