


# Műanyag tömlő

## PUN-H-5/32-NT-500-HA

Cikkszám: 8003125

FESTO

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	5/32
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	0.056 Fuß
Min.hajlítási sugár	0.026 Fuß
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 145 Psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Élelmiszeripari biztonság	gyártói nyilatkozat szerint
Környezeti hőmérséklet	-31 ... 145 °F
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.09 oz/ft
Szín	natúr
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, cső	TPE-U(PU)