

handling modul EHMX-EGC-185-TB-KF- -

Cikkszám: 8004603

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Hajtó tengely hatásos átmérője	73.85 mm
Munkalöklet	200 ... 4,500 mm
A felfogó felület szükséges simasága	0.1 mm/m
A felfogó felület szükséges párhuzamossága	0.1 mm/m
Fogasszíz nyúlás	0.29 %
Fogasszíz osztás	8 mm
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstrukciós felépítés	Elektromechanikus lineáris modul fogasszíjjal
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max.sebesség	5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,1 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Max. Fx előtoló erő	5,000 N
Előtolási állandó	232 mm/U
Anyag megjegyzés	RoHS konform