

# handling modul

## EHMY-RP-EGC-80-TB-KF- -

Cikkszám: 8004605

FESTO



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 ... 2,000 mm
A felfogó felület szükséges simasága	0.1 mm/m
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus lineáris modul fogasszíjjal
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Ismétlési pontosság	±0,08 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform