

handling modul EHMY-LP-EGC-120-TB-KF- -

Cikkszám: 8004613

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------|--|
| Hajtó tengely hatásos átmérője | 39.79 mm |
| Munkalöklet | 200 ... 4,500 mm |
| A felfogó felület szükséges simasága | 0.1 mm/m |
| Fogasszík nyúlás | 0.13 % |
| Fogasszík osztás | 5 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes |
| Konstrukciós felépítés | Elektromechanikus lineáris modul fogasszikkal |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Max. gyorsulás | 50 m/s ² |
| Max.sebesség | 5 m/s |
| Ismétlési pontosság | ±0,08 mm |
| Ciklusidő | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 90 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 45 °C |
| Max. Fx előtoló erő | 800 N |
| Előtolási állandó | 125 mm/U |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |