

# handling modul

## EHMZ-EGC-70-BS-KF- -

Cikkszám: 8004622

FESTO



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	100 ... 1,000 mm
Orsó átmérő	12 mm
Orsó meredekség	10 mm/U
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus lineáris modul orsóval
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	15 m/s <sup>2</sup>
Max.sebesség	0.5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,02 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Max. Fx előtoló erő	300 N
Előtolási állandó	10 mm/U
Anyag megjegyzés	RoHS konform