

handling modul EHMZ-DGEA-25-TB-KF- -

Cikkszám: 8004626

Kifutó termék

[Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Hajtó tengely hatásos átmérője	25.78 mm
Munkalöklet	50 ... 900 mm
Fogasszík nyúlás	0.053 %
Fogasszík osztás	3 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus lineáris modul fogasszíkjal
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max.sebesség	3 m/s
Ismétlési pontosság	±0,05 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Max. Fx előtoló erő	400 N
Előtolási állandó	81 mm/U
Anyag megjegyzés	RoHS konform