


handling modul EHMZ-EGSL-55-BS-KF- -

Cikkszám: 8004630

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

| Jellemző | Érték |
|------------------------|---|
| Munkalöklet | 100 ... 250 mm |
| Orsó átmérő | 12 mm |
| Orsó meredekség | 5 ... 12.7 mm/U |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Konstruktív felépítés | Elektromechanikus lineáris modul orsóval |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Max. gyorsulás | 25 m/s ² |
| Max.sebesség | 0.4 ... 1 m/s |
| Ismétlési pontosság | ±0,015 mm |
| Ciklusidő | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 90 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 45 °C |
| Max. Fx előtoló erő | 300 N |
| Előtolási állandó | 5 ... 12.7 mm/U |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |