


# handling modul EHMZ-EGSL-75-BS-KF- -

Cikkszám: 8004631

FESTO



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	100 ... 300 mm
Orsó átmérő	20 mm
Orsó meredekség	10 ... 20 mm/U
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus lineáris modul orsóval
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	25 m/s <sup>2</sup>
Max.sebesség	0.65 ... 1.3 m/s
Ismétlési pontosság	±0,015 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Max. Fx előtoló erő	450 N
Előtolási állandó	10 ... 20 mm/U
Anyag megjegyzés	RoHS konform