


# Csatlakozó lécc VABM-L1-18G-G38-20-M-G

Cikkszám: 8004911

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	19 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	20
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	4661 g
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	G1/8
Vezérlő távozó levegő 82/84	G1/8
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
3. pneumatikus csatlakozás	G3/8
5. pneumatikus csatlakozó	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécc alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet