


# l csőcsavarzat QSL-G1/4-8-C35-50

Cikkszám: 8005395

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték   |
|---|---|
| Méret                                       | Standard  |
| Névleges méret                              | 3.5 mm  |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen    | tömítő gyűrű                                    |
| Beépítési helyzet                           | tetszőleges                                     |
| Csomagolási egység                          | 50  |
| Konstruktív felépítés                       | Push-pull elv                                   |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 16 bar                                |
| Üzemi közeg                                 | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint   |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez  | Olajozott üzemelés lehetséges                   |
| KBK korrózióállósági osztály                | 1   |
| Környezeti hőmérséklet                      | -20 ... 80 °C                                   |
| Max.meghúzási nyomaték                      | 15 Nm   |
| Gyártmány súlya                             | 1,370 g   |
| Pneumatikus csatlakozás                     | Külső menet: G1/4<br>8 mm külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe                        | fekete  |
| Anyag megjegyzés                            | RoHS konform                                    |
| Anyag információ, ház                       | Sárgaréz<br>nikkelezett                         |
| Anyag információ, menet tömítés             | NBR   |
| Anyag információ, cső tömítés               | NBR   |
| Anyag információ: cső szorító elem          | erősen ötvözött acél, rozsdamentes              |