


# mágnesteker

## VACN-H1-A1-1

Cikkszám: 8022877

FESTO

for 14 mm armature tube, connection pattern type A, to EN 175 301,  
24 V DC.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Min. meghúzási idő	12 ms
Ciklusidő	100 %
Teljesítmény tényező cos {fi}	0.7
Tekerics jellemző	24 V DC: 11,9 W
Megengedett frekvencia ingadozás	+/- 10 %
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Korlátozás: környezeti- és közeg hőmérséklet	-20 - 60 °C (korlátozott bekapcsolási időtartammal)
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 50 °C
Max.meghúzási nyomaték, csavarzat	2 Nm
Gyártmány súlya	150 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type A to EN 175301-803 Csatlakozó DIN EN 175301-803 szerint négyzetes alak
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	Réz Acél Hőre lágyuló műanyag
Material winding	Réz