


Lineáris portál YXCL-3

Cikkszám: 8024301

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| A telepítési felület szükséges egyenletessége | 0.1 mm/m |
| Beépítési helyzet | vízszintes |
| Szerkezeti felépítés | Lineáris portálrendszer elektromos és pneumatikus hajtómű modulokkal |
| Bekapcsolási időtartam | 100% |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet | -20 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 90% |
| Környezeti hőmérséklet | 5 °C...45 °C |
| Karbantartási időszak | 2500 km |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Adapterlap alapanyaga | Alumínium, eloxált Acél, bevonattal |
| Felfogó szögelem alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Energialánc alapanyaga | PA erősítés |