


# térbeli portál YXCR-4

Cikkszám: 8024306

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
A felfogó felület szükséges simasága	0.1 mm/m
A felfogó felület szükséges párhuzamossága	0.1 mm/m
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstrukciós felépítés	Térbeli portál rendszer elektromos és pneumatikus hajtómű modulokkal
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Karbantartási időköz	2,500 km
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material adapter plate	Alumínium, eloxált Acél, bevonattal
Material mounting bracket	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material energy chains	PA erősítésű