


fojtó
VFFG-T-M5-7
Cikkszám: 8025711

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelep funkció | fojtó funkció |
| Felfogási mód | menettel |
| Normál névleges átáramlás, fojtás irányban | 19.1 l/min |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 60 °C |
| Névleges méret | 0.7 mm |
| b érték | 0.5 |
| C érték | 0.07 l/sbar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 0.5 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material hollow bolt | PA |