


P-csatlakozóléc VABM-B10-25-N12-3-P53

Cikkszám: 8026229

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Raszterméret | 27.5 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szelephelyek max. száma | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terméksúly | 340 g |
| Rögzítés módja | felfogó szögelemmel |
| 1. pneumatikus csatlakozás | 1/2 NPT |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Csatlakozó lécs alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |