

csatlakozó tömb

VABM-B10-25S-G38-9

Cikkszám: 8026268

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	27.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	9
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	1,425 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 5	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet