

# Csatlakozó tömb VABM-B10-25E-G12-7-P3

Cikkszám: 8026284

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	27.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	7
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	1896 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
12. vezérlőlevegő csatlakozó	G1/8
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
3. pneumatikus csatlakozás	G1/2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet