

# csatlakozó tömb

## VABM-B10-25S-G38-10-P3

Cikkszám: 8026305

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	27.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	10
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	1,321 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet