

csatlakozó tömb

VABM-B10-30E-N34-3

Cikkszám: 8026369

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	32 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	2,213 g
Felfogási mód	átmenő furattal
12 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPT
14 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 1	3/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	3/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 5	3/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet