

# csatlakozó tömb

## VABM-B10-30S-N12-6-P3

Cikkszám: 8026426

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	32 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	6
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	1,533 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	1/2 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	1/2 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet