


lineáris portál

EXCT-15- -

Cikkszám: 8026575

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Méret	15
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Lineáris portál
Üzemi nyomás	-0.95 ... 8 bar
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max.sebesség	4.8 m/s
Ismétlési pontosság	±0,1 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Hangnyomás szint	70 dB(A)
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	10 ... 40 °C
Max. működő erő Z irányban	100 N
Névleges terhelés maximális dinamikával	1.5 kg
Felfogási mód	Rögzítőkészlettel horonyanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform