


mágnesteker

VACN-N-A1-16B

Cikkszám: 8029134

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 120 V AC/60 Hz and 110V AC/50-60 Hz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	F
Zománchuzal szigetelési osztálya	F
Tekerics jellemző	110 V AC: 50 Hz, meghúzási teljesítmény 5,2 VA, tartó teljesítmény 3,1 VA 110 V AC: 60 Hz, meghúzási teljesítmény 4,2 VA, tartó teljesítmény 2,5 VA
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Szennyeződés foka	3
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Tanúsítványt kiállító hely	DNV TAA000011J
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	95 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Műanyag
Material electrical contact	Acél
Material winding	Sárgaréz
Material winding	Réz