

mágnestekerces

VACN-N-A1-3A-EX2-N

Cikkszám: 8029138

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz, non-sparking.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	F
Zománchuzal szigetelési osztálya	H
Tekerces jellemző	230 V AC: 50 Hz, meghúzási teljesítmény 6,9 VA, tartó teljesítmény 4,1 VA 230 V AC: 60 Hz, meghúzási teljesítmény 5,4 VA, tartó teljesítmény 3,3 VA
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Tanúsítványt kiállító hely	DNV TAA000011J
ATEX-kategória Gáz	II 3G
ATEX-kategória Por	II 3D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	95 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Műanyag Acél
Material electrical contact	Sárgaréz
Material winding	Réz