

mágnestekerces


VACN-N-A1-1

Cikkszám: 8029144

★ Sztenderd termék program

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	F
Zománchuzal szigetelési osztálya	F
Tekerces jellemző	24 V DC: 0,7 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
Tanúsítványt kiállító hely	DNV TAA000011J
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	95 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Műanyag Acél
Material electrical contact	Sárgaréz
Material winding	Réz