


csatorna elválasztás

VABD-S1-1-P2-C

Cikkszám: 8029439

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Lefűvás funkció	Via throttle plate
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Vákuumra alkalmas	igen
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kifizetésű irányelv szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	70 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material separator plate	Acél NBR