



# függőleges tápegység lap

## VMPA2-VSP-QS5/16

Cikkszám: 8029491

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	21 mm
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	85 g
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-5/16
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material supply plate	PA erősítésű