

T-csavarzat NPFC-T-G18-2R18-FMM

Cikkszám: 8030255

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Menetes csavarkötés alapanyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
| Kötegméret | 10 |
| Üzemi nyomás | -0.95 bar...50 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...150 °C |
| Terméksúly | 23.1 g |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| 2. pneumatikus csatlakozó | R1/8 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |