

# szűkítő csőcsonk NPFC-R-G12-G14-MF

Cikkszám: 8030311

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                     | Érték   |
|------------------------------|---|
| Material threaded fitting    | Horganyzott sárgaréz                            |
| Csomagolási egység           | 10  |
| Üzemi nyomás                 | -0.95 ... 50 bar                                |
| Üzemi közeg                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás                 |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Környezeti hőmérséklet       | -20 ... 150 °C                                  |
| Gyártmány súlya              | 31.4 g  |
| Pneumatikus csatlakozás 1    | G1/2  |
| Pneumatikus csatlakozás 2    | G1/4  |
| Anyag megjegyzés             | RoHS konform                                    |