

Sorolható alaplap VABV-S1-1HSB-G38

Cikkszám: 8030650

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	44 mm
Távozó levegő funkció	fojtható
Szabvány alapján	ISO 5599-1
Szelephelyek max. száma	1
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vákuumhoz való alkalmasság	igen
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Közeghőmérséklet	-10 °C...50 °C
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Terméksúly	490 g
2. pneumatikus csatlakozó	G3/8
4. pneumatikus csatlakozó	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium présöntvény