

Mágnestekercs VACF-B-B2-5

Cikkszám: 8030801

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Megfelel a szabványnak | IEC 61010-1 |
| Bekapcsolási időtartam | 100% |
| Szigetelési osztály | H |
| Tekercsparaméterek | 12 V DC: 3,4 W |
| Megengedett feszültségingadozások | +/- 10% |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| Tengeri besorolás | lásd a tanúsítványt |
| Tanúsítványt kiállító szerv | DNVGL-TAA000011J |
| A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása | -20 - 50°C |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -20 °C...50 °C |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...60 °C |
| Terméksúly | 55.6 g |
| Elektromos csatlakozó | B forma ipari szabvány szerint (11 mm) |
| Rögzítés módja | recés anyával |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | PA Acél |
| Mágnestekercs alapanyaga | Réz Acél Hőre lágyuló |
| Tekercs alapanyaga | Réz |